


Avdelare för Integrerad Kabelgenomföring, CCFD



Med CCFD-inläggen med snäppfunktion kan du justera ramens öppning efter den genomföring som används.

BRANSCHSTANDARDS

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

DESIGN

Beskrivning: Med CCFD-inläggen med snäppfunktion kan du justera ramens öppning efter den genomföring som används. Du hör ett tydligt klick när de är rätt installerade. Den här flexibla kabelinföringen gör att du kan anpassa dig efter olika krav gällande kablar, ledningar, slangar, pneumatik och hydraulik.

Ytbehandling: Svart

Flamsäkerhet: UL94 V-0

Material: Polyamid 6,6/TPO

Leveransförpackning: 5 st.

Kapslingsklass: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (endast för inomhusbruk)

Temperaturlåghet: -40 °C till +90 °C

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Yta	Färg
CCFD1	5mm	45mm	17.7mm	Plast	Obehandlad	Svart
CCFD2	25mm	45mm	17.7mm	Plast	Obehandlad	Svart
CCFD4	45mm	45mm	17.7mm	Plast	Obehandlad	Svart
CCFD6	70mm	45mm	17.7mm	Plast	Obehandlad	Svart

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE