


Integrerad Kabelgenomföring Gummi, CCFG



CCFG-genomföringar används tillsammans med kabelinföringssystemen CCFI och CCFO. Genomföringens avsmalnande form gör det enkelt att trycka in genomföringen. Den vågskurna profilen gör den enkel att installera och ser till att kablarna omsluts tätt

BRANSCHSTANDARDER

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

DESIGN

Ytbehandling: Grå

Leveransförpackning: 10

Beskrivning: CCFG-systemet finns i två storlekar: litet och stort. Genomföringarnas koniska form gör dem enkla att trycka in och ger avlastning i enlighet med DIN EN 62444. De monteras genom att trycka inifrån och ut i de monterade inläggens öppningar. Genomföringarna finns i två olika storlekar för kablar med olika diameter. CCFG placeras först runt kabeln och förs sedan in i kabelgenomföringen. Tack vare den vågskurna profilen behöver du inte ta bort kontakten på den monterade kabeln.

Temperaturlåghet: -40 °C till +90 °C

Flamsäkerhet: UL94 V-0

Kapslingsklass: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (endast för inomhusbruk)

Material: TPO

Large Grommets available with different hole sizes to match cable diameter

Grommet is placed around cable and then inserted into cable gland

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Yta	Färg
CCFGL14	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Obehandlad	Grå
CCFGL34	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Obehandlad	Grå
CCFGL33	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Obehandlad	Grå
CCFGL32	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Obehandlad	Grå
CCFGL31	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Obehandlad	Grå
CCFGL30	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Obehandlad	Grå
CCFGL29	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Obehandlad	Grå
CCFGL28	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Obehandlad	Grå
CCFGL27	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Obehandlad	Grå
CCFGL26	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Obehandlad	Grå
CCFGL24	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Obehandlad	Grå
CCFGL25	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Obehandlad	Grå
CCFGL23	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Obehandlad	Grå
CCFGL22	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Obehandlad	Grå
CCFGL21	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Obehandlad	Grå
CCFGL18	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Obehandlad	Grå
CCFGL20	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Obehandlad	Grå
CCFGL19	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Obehandlad	Grå
CCFGL17	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Obehandlad	Grå

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Yta	Färg
CCFGL16	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Obehandlad	Grå
CCFGL15	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plast	Obehandlad	Grå

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE