

Kabelgenomföringsplatta ansluten inuti, CCFI



CCFI-sortimentet är ett snabbt, säkert och mångsidigt system för modulär kabelinföring med säkra tätningar och avlastning för förmonterade och omonterade kablar med eller utan kontakter.

BRANSCHSTANDARDS

UL 508A Component Recognized; File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

DESIGN

Leverans: Ram och inlägg för CCFGs

Beskrivning: CCFI-kabelinföringen är snabb och enkel att montera. Den är tillverkad i robust och glasfiberförstärkt plast. Den är IP66-klassad, och skumplasten gör tätningen optimal. Systemet har färdiga inlägg som passar små genomföringar (CCFGs). CCFG-genomföringar måste beställas separat. CCFD-avskiljare kan köpas separat om du behöver en annan konfiguration.

Ytbehandling: Svart

Flamsäkerhet: UL94 V-0

Material: Polyamid 6,6/TPO

Leveransförpackning: 1 st.

Kapslingsklass: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (endast för inomhusbruk)

Temperaturlågräns: -40 °C till +120 °C

Grommets sold separately

Alternate inlays/dividers for different grommet configurations sold separately

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Antal kabelingångar	Utstansad storlek	Höjd	Bredd	Djup	Material
CCFI816	8	91 x 46mm	126mm	70mm	19.6mm	Plast
CCFI14	6	46 x 46mm	81mm	70mm	19.6mm	Plast
CCFI1024	10	113 x 46mm	153mm	70mm	19.6mm	Plast
CCFI610	6	113 x 46mm	106mm	70mm	19.6mm	Plast

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE