

Kabelgenomföring, hålslag för platta, CEAP



CEAP-stansverktyg för kabelinföringssystemen CCF och CEP.

DESIGN

Leverans: Stämpel, stans, dragaxel, låsmutter, plastfodral.

Leveransförpackning: 1 st.

Material: Maximal tjocklek för S 235 stål är 2 mm.

Beskrivning: Med CEAP-stansverktyget för plåt kan du skapa exakt önskat hål utan flisor eller sprickor på bara några minuter. Använd den praktiska inbyggda hålmarkeringsspetsen till att tydligt hålmarkera borrhållspunkterna för fastskruvade tillbehör. De här plåtstansarna är kompatibla med alla vanliga hydraulpumpar.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Material	Yta
CEAP14	71mm	71mm	50mm	Kabelhantering	Mjukt stål	Obehandlad
CEAP01-CEP	61mm	137mm	50mm	Kabelhantering	Mjukt stål	Obehandlad
CEAP610	71mm	93.5mm	50mm	Kabelhantering	Mjukt stål	Obehandlad
CEAP816	71mm	116mm	50mm	Kabelhantering	Mjukt stål	Obehandlad
CEAP1024	71mm	138.5mm	50mm	Kabelhantering	Mjukt stål	Obehandlad

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE