

Dörr för kabelfack | Golvskåp, DPA



Kabeldörren ger åtkomst till de individuella kabelfacken för enkel installation och fältunderhåll.

DESIGN

Beskrivning: Används för enkel åtkomst till kabelfack.

Material: 2 mm stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 44.

Erforderliga tillbehör: Används i kombination med CDV samt CDH (MCS)/CDHK (MKS) och DPC/DPCV topp- och bottenpanel.

Leveransförpackning: 1 dörr med gångjärn, levereras med 3 mm spanjolett system.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Skåpmaterial	Produktfamilj	Material
DPA1606R5	2504617	1600mm	600mm	Stålplåt	Fristående	Stålplåt
DPA1806R5	2504619	1800mm	600mm	Stålplåt	Fristående	Stålplåt
DPA2006R5	2504621	2000mm	600mm	Stålplåt	Fristående	Stålplåt
DPA1804R5	2504618	1800mm	400mm	Stålplåt	Fristående	Stålplåt
DPA1604R5	2504616	1600mm	400mm	Stålplåt	Fristående	Stålplåt
DPA1404R5	2504615	1400mm	400mm	Stålplåt	Fristående	Stålplåt
DPA2004R5	2504620	2000mm	400mm	Stålplåt	Fristående	Stålplåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE