


Bärarmar, CB



Bärskenan kan justeras i sid- och djupled och ger tillförlitlig installation av utrustning och tillbehör i skåpet.

DESIGN

Beskrivning: Kraftig bärskena för tunga apparater t.ex. transformatorer som monteras i skåpets botten. Med många hål för flexibel montering.

Material: 3 mm elförzinkad stålplåt.

Leveransförpackning: 2 st skenor med monteringsmateriel.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 1.5mm
Material: Mjukt stål
Slutför: Zinkpläterad

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Belastningsklass	Kapslingsmaterial
CB400	2517365	74mm	400mm	23mm	2500N	Mjukt stål
CB600	2517367	74mm	600mm	23mm	1800N	Mjukt stål
CB500	2517366	74mm	500mm	23mm	2100N	Mjukt stål
CB800	2517368	74mm	800mm	23mm	1300N	Mjukt stål

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Max last är per skena.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE