

Kylare för förorenad vätska, TAU



Denna industriella chiller för kontaminerade vätskor kyler ned smutsiga vätskor samtidigt som högsta möjliga prestanda garanteras. Med tubvärmewäxlaren kan smutsiga vätskor kylas samtidigt som de lägsta underhållskostnaderna garanteras.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Hermetisk kompressor.

Kylkretsens mässingsrör.

Förångare med svetsad lödd rostfri plåt.

Högeffektiv kondensatorspole.

Axialfläkt.

Tubvärmewäxlare.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Nominell kapacitet watt vid 50 Hz	Nominell kapacitet watt vid 60 Hz	Vätsketyp	Nominell spänning	Märkfrekvens	Kylmedel
TAU24	2300W	2700W	Emulsion	230V	50 – 60Hz	R134a
TAU57	6000W	6000W	Emulsion	400V, 460V	50Hz	R134a
TAU46	4550W	4550W	Emulsion	400V, 460V	50Hz	R134a
TAUA0	10900W	10900W	Emulsion	400V, 460V	50Hz	R134a
TAU37	3600W	4200W	Emulsion	230V, 460V	50Hz	R134a
TAU29	2900W	2900W	Emulsion	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAU76	8100W	8100W	Emulsion	400V, 460V	50Hz	R134a
TAU93	9550W	9550W	Emulsion	400V, 460V	50Hz	R134a

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Obs! Produkterna kan anpassas, kontakta nVent för att konfigurera.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE