


Click-in-profiler, CLPK



Extra tillbehör och elektrisk utrustning kan snabbt och lätt monteras var som helst genom att använda klick-in-montageprofilerna.

DESIGN

Beskrivning: Universell montageprofil för både djup- och breddmontage i skåpets ramverk eller i kombination med CLPF- och/eller VB-profiler. Den 75 mm breda profilen är försedd med tre hålrader av vilken en är vriden 90°. Detta möjliggör montage av CLPK profilen i båda riktningarna. Profilen CLPK kan låsas med en självgående skruv.

Material: 1.5 mm elförzinkad stålplåt.

Leveransförpackning: 4 st profiler.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 1.5mm
Material: Mjukt stål
Slutför: Zinkpläterad

Table 1/1						
Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Belastningsklass	Kapslingsmaterial
CLPK1000	2517375	74mm	1000mm	26mm	1200N	Mjukt stål
CLPK1200	2517376	74mm	1200mm	26mm	1200N	Mjukt stål
CLPK300	2502529	74mm	300mm	26mm	2000N	Mjukt stål
CLPK400	2517371	74mm	400mm	26mm	2000N	Mjukt stål
CLPK500	2517372	74mm	500mm	26mm	2000N	Mjukt stål
CLPK600	2517373	74mm	600mm	26mm	1600N	Mjukt stål
CLPK800	2517374	74mm	800mm	26mm	1600N	Mjukt stål

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:
CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE