


Kompakt LED-ljuskontakt, CELCN

Kontakter för kompakt LED-belysning



BRANSCHSTANDARDS

IP20

DESIGN

Leveransförpackning: Omfattar en ingångs- och en utgångskontakt

Beskrivning: Kontakterna möjliggör användning av olika kablar för att ansluta belysning eller göra anslutningar mellan lampor.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Nominell spänning	Inspänning AC	Drifttemperatur
CELCN1	53mm	18mm	14mm	250V	250V max	60°C

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE