


Stöd för samlingsskena, W060

Stöd för samlingsskena med integrerade plintar.



DESIGN

Beskrivning: Stöd för samlingsskena med integrerade terminaler (1.5 – 16 mm²) för matning eller gängning av samlingsskenan med interna skruvhål. Kan även användas som mittstöd.

Nominell spänning: 690 V.

Nominell ström: 63 A.

Nominell frekvens: 50/60 Hz.

Isolationsklass Ui: 1000 V.

Nominell över spänning Uimp: 6 kV.

ICW: 14 kA (max 400 mm avstånd mellan stöden).

Effektförlust vid 80% av nominell ström: 0.5 W.

Dimensions: 20 × 202 × 87 mm.

Leveransförpackning: 10 st.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Yta	Färg
01484	20mm	202mm	87mm	Plast	Strukturerad	Grå

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE