

Anslutningssats, WO60



Anslutningsplint, trepolig utan skydd.

BRANSCHSTANDARDER

UL

CSA

GL

DESIGN

Beskrivning: Anslutningsset, trepoligt utan skyddskåpa.

Nominell spänning: 690 V.

Bredd: 153.

Leveransförpackning: 1 st.

Godkännanden: CSA, UL, GL.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Slutför	Färg
01537	100mm	153mm	25mm	Stål	Pulverlackerad	Ljusgrå
01538	100mm	153mm	25mm	Stål	Pulverlackerad	Ljusgrå

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE