


Konsolsystem Rostfritt stål, MPC



Det kombinerbara manöverpulpetsystemet i rostfritt stål, MPCS, har skyddsgraden IP55/56. Det innehåller tre utbytbara delar: topp, skrivbord och botten. Systemet är väldigt flexibelt och de olika kombinationerna kan uppfylla många designkrav. Toppsektionens och skrivbordsenhetens ergonomiska utformning möjliggör enkel installation, åtkomst till HMI-utrustning och ökar det tillgängliga monteringsutrymmet. Manöverpulpeten kan installeras i nästan alla miljöer, beroende på grad.

BRANSCHSTANDARDER

UL 508A Listed; Type 12, 13, 4X; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No. 14-13; Type 12, 13, 4X; File No. E92044

IEC 60529

CE, UK CA, UL, EAC

DESIGN

Material: Granulerat rostfritt stål av AISI 304-kvalitet/AISI 316L-kvalitet (på begäran). Stomme och dörr: 2 mm. Bakpanel: 1,5 mm. Bottenplåtar: 1,5 mm. Montageplåt: 2,5 mm galvaniserad stålplåt.

Stomme: Bockad och sömsvetsad. Manöverpulpeten omfattar en bas som skapar ett avstånd mellan golvet och den nedre delen av dörren/dörrarna, och fungerar som en integrerad sockel.

Dörrar och paneler: Enkelvikt yta monterad med gångjärn som gör det möjligt att öppna dörren åt vänster och höger. Toppsektion och skrivbord hålls öppna av ett mekaniskt luckstopp för självutlösande aktivering/frigöring. Dolda gångjärn gör att skrivbordet kan öppnas 90°. Dubbeldörrar på 1 200 mm och 1 600 mm breda basenheter.

Montageplåt: Standard i basenhet. Fästs med fästen på C-skenan, upp till och ned till för djupjustering. Tillval på skrivbords- och toppsektionsenheter.

Lås: Dubbelbitslås på 3 mm för toppsektion och skrivbordsenhet. För bas, två dubbelbitslås på 3 mm. Andra alternativ tillgängliga. Se avsnittet om väggmontering.

Kabelåtkomst: Öppning ned till i basenheten för kabelåtkomst. Bottenplåtar för kabelpackning medföljer som standard.

Jordning: Gängade M8-bultar på stommar, dörrar och bakpaneler.

Yta: 400 granulerat rostfritt stål.

Skydd: Enkeldörr: IP66 | TYP 4X, 12, 13 | IK 10. Dubbeldörr: IP55 | TYP 12, 13 | IK 10.

Leverans: Basenheten levereras med en montageplåt som standard. Skrivbords- och toppsektionsenheter har montageplåtar som tillhör. Alla topp- och basöppningar kan stängas genom att välja lämplig tillbehörsplåt. Lämpliga muttrar och brickor för de olika jordningsbultarna medföljer.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 2mm
Slutför: Borstad

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Monteringsplatta medföljer
MPCS061	2503167	500mm	600mm	494mm	Rostfritt stål 304	Nej
MPCS061-316	2503168	500mm	600mm	494mm	Rostfritt stål 316L.	Nej
MPCS062-316	2503170	250mm	600mm	985mm	Rostfritt stål 316L.	Nej
MPCS063	2503171	700mm	600mm	500mm	Rostfritt stål 304	Ja
MPCS063-316	2503172	700mm	600mm	500mm	Rostfritt stål 316L.	Ja
MPCS081	2503173	500mm	800mm	494mm	Rostfritt stål 304	Nej
MPCS081-316	2503174	500mm	800mm	494mm	Rostfritt stål 316L.	Nej
MPCS082	2503175	250mm	800mm	985mm	Rostfritt stål 304	Nej
MPCS082-316	2503176	250mm	800mm	985mm	Rostfritt stål 316L.	Nej
MPCS083	2503177	700mm	800mm	500mm	Rostfritt stål 304	Ja
MPCS083-316	2503178	700mm	800mm	500mm	Rostfritt stål 316L.	Ja
MPCS101	2503179	500mm	1000mm	494mm	Rostfritt stål 304	Nej
MPCS101-316	2503180	500mm	1000mm	494mm	Rostfritt stål 316L.	Nej
MPCS102	2503181	250mm	1000mm	985mm	Rostfritt stål 304	Nej
MPCS102-316	2503182	250mm	1000mm	985mm	Rostfritt stål 316L.	Nej
MPCS103	2503183	700mm	1000mm	500mm	Rostfritt stål 304	Ja
MPCS103-316	2503184	700mm	1000mm	500mm	Rostfritt stål 316L.	Ja

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Monteringsplatta medföljer
MPCS121	2503185	500mm	1200mm	494mm	Rostfritt stål 304	Nej
MPCS121-316	2503186	500mm	1200mm	494mm	Rostfritt stål 316L	Nej
MPCS122	2503187	250mm	1200mm	985mm	Rostfritt stål 304	Nej
MPCS122-316	2503188	250mm	1200mm	985mm	Rostfritt stål 316L	Nej
MPCS123	2503189	700mm	1200mm	500mm	Rostfritt stål 304	Ja
MPCS123-316	2503190	700mm	1200mm	500mm	Rostfritt stål 316L	Ja
MPCS161	2503191	500mm	1600mm	494mm	Rostfritt stål 304	Nej
MPCS161-316	2503192	500mm	1600mm	494mm	Rostfritt stål 316L	Nej
MPCS162	2503193	250mm	1600mm	985mm	Rostfritt stål 304	Nej
MPCS162-316	2503194	250mm	1600mm	985mm	Rostfritt stål 316L	Nej
MPCS163	2503195	700mm	1600mm	500mm	Rostfritt stål 304	Ja
MPCS163-316	2503196	700mm	1600mm	500mm	Rostfritt stål 316L	Ja
MPCS062	2503169	250mm	600mm	985mm	Rostfritt stål 304	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Obs! Endast 1 200 mm och 1 600 mm breda manöverpulpeter har dubbeldörr. * Vid förfrågan.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE