


Kopparsamlingsskenor, W060



Tennpläterade Cu-samlingsskenor av standardtyp används tillsammans med samlingsskenestöd.

BRANSCHSTANDARDER

UL

CSA

GL

DESIGN

Beskrivning: Tennpläterade Cu-samlingsskenor. Cu-samlingsskenan är effektivt skyddad mot starka medel.

Material: Cu-ETP R300 (EN13601), tennpläterad.

Längd: 2400 mm.

Leveransförpackning: 1 st.

Godkännanden: CSA, UL, GL.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Yta	Tvärsnitt
01618	5mm	12mm	2400mm	Koppar	Förtentat	60mm ²
01619	5mm	15mm	2400mm	Koppar	Förtentat	75mm ²
01620	5mm	20mm	2400mm	Koppar	Förtentat	100mm ²
01621	5mm	25mm	2400mm	Koppar	Förtentat	125mm ²
01623	10mm	12mm	2400mm	Koppar	Förtentat	120mm ²
01622	5mm	30mm	2400mm	Koppar	Förtentat	150mm ²
01624	10mm	20mm	2400mm	Koppar	Förtentat	200mm ²
01625	10mm	30mm	2400mm	Koppar	Förtentat	300mm ²

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE