

Täckplattor, MMG



Täckplåten/adapterplattan kan monteras på uttagsplåten, MM, när vissa utskärningar inte används eller 16-stiftskontakter används.

DESIGN

Beskrivning: För att täcka ej använda uttag på uttagsplåt eller som adapter för 16 pinnars kontaktdon (hela rader eller enskilda platser) för att tillåta blandning och båda typer av kontaktdon på uttagsplåt (MM).

Material: 2mm elförzinkad stålplåt.

Leveransförpackning: Se tabell för kvantitet. Inklusive packning och monteringsmaterial.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 2mm
Material: Mjukt stål
Slutför: Zinkpläterad

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Kabelingång	Förpackningskvantitet
MMG16	2503123	52mm	123mm	2mm	1 x 16 stift	20
MMG0416	2503122	158mm	288mm	2mm	4 x 16 stift	1
MMG24	2503124	52mm	150mm	2mm	1 x 24 stift	20
MMG4024	2503126	158mm	288mm	2mm	4 x 24 stift	1
MMG2416	2503125	52mm	150mm	2mm	24 x 16 stift	4

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE