

CS480 rakt rör



CS480 Straight Tube provides structural integrity and acts as conduit for equipment wiring.

BRANSCHSTANDARDER

IEC 60529, IP66

DESIGN

Wall thickness 3.6-mm

Outer diameter of 48.3-mm

Assembled CS480 HMI Arm System has a max weight load of 89.6 lb. (40.7 kg)

SPECIFIKATIONER

Yta: Polis
Material: Rostfritt stål 304

Table 1/1

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Tjocklek	Snabbleverans
CCSS48T150	1500mm	48mm	48mm	3.6mm	Nej
CCSS48T75	750mm	48mm	48mm	3.6mm	Nej
CCSS48T125	1250mm	48mm	48mm	3.6mm	Nej
CCSS48T100	1000mm	48mm	48mm	3.6mm	Nej
CCSS48T25	250mm	48mm	48mm	3.6mm	Nej
CCSS48T50	500mm	48mm	48mm	3.6mm	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE