

Avgränsningsanslutning ej inläggning Inläggnings gångjärnsförsett skydd



Non-Lay-In Hinged Cover Cutoff Fittings are used for lengths up to 12.00 inch (305 mm). Body comes in two pieces. Shorten body and cover to the desired length and weld together. Shorten body to desired length and weld on flange. This is not a "lay-in" fitting but often is used when entering an enclosure. Fittings are finished with paint over plated surfaces.

DESIGN

Non-Lay-In Hinged Cover Cutoff Fittings are used for lengths up to 12.00 inch (305 mm)

Body comes in two pieces. Shorten body and cover to the desired length and weld together

Shorten body to desired length and weld on flange

"This is not a "lay-in" fitting but often is used when entering an enclosure"

Fittings are finished with paint over plated surfaces

SPECIFIKATIONER

Färgkod:	ANSI 61
Slutför:	Galvaniserad; Pulverlackerad
Färg:	Grå
Material:	Mjukt stål

Table 1/1

Katalognummer	Typ	Höjd	Bredd	Tjocklek	Typ av tätningsplatta	Tätningsplatta antal
F88LX	Nippel för avstängning	203mm	203mm	1.9mm	90 grader	1
F126LX	Nippel för avstängning	305mm	152mm	1.9mm	90 grader	1
F22LX	Nippel för avstängning	64mm	64mm	1.9mm	90 grader	1
F66LX	Nippel för avstängning	152mm	152mm	1.9mm	90 grader	1
F44LX	Nippel för avstängning	102mm	102mm	1.9mm	90 grader	1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Each sealing plate also includes one gasket and one set of screws to join sections.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE