

Djup invändig profil, DIP



The DIP profile system is a 40 mm wide and 25 mm high profile, which can be mounted on the enclosure depth. It can also be used in combination with CLPF and CLPK profiles. Two rows of holes patterns for cage nut fixing and self-tapping screws are provided. DIP profiles are not compatible with adjustment in depth of the mounting plate.

DESIGN

Beskrivning: DIP-profilsystemet är en 40 mm bred och 25 mm hög profil som kan monteras på innerdjupet. Den kan också användas i kombination med CLPF och CLPK profiler. Två rader hålmönster för burmutter fixering och självvuttagande skruvar finns. DIP-profiler är inte kompatibla med justering på djupet på montageplåten.

Material: Zinkpläterad stål.

Leveransförpackning: 4 profiler inklusive fastsättningstillbehör.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 1.5mm
Material: Mjukt stål
Slutför: Zinkpläterad

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Belastningsklass	Kapslingsmaterial
DIP210	2502706	40mm	25mm	210mm	150N	Mjukt stål
DIP400	2502709	40mm	25mm	400mm	150N	Mjukt stål
DIP300	2502708	40mm	25mm	300mm	150N	Mjukt stål
DIP260	2502707	40mm	25mm	260mm	150N	Mjukt stål

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE