

Djup innerprofil för HDW, DIPH



Profilsystemet DIPH är en 40 mm bred och 25 mm hög profil som monteras på sidorna och basen på HDW-seriens skåp. Den har två rader med hålmönster och kan användas i kombination med CLPK- och CLPF-profilerna. Ingen bearbetning krävs.

DESIGN

Beskrivning: Profilsystemet DIPH är en 40 mm bred och 25 mm hög profil som monteras på sidorna och basen på HDW-seriens skåp. Den har två rader med hålmönster och kan användas i kombination med CLPK- och CLPF-profilerna. Ingen bearbetning krävs.

Leveransförpackning: 4 profiler inklusive fästdon.

Material: Elförzinkat stål.

SPECIFIKATIONER

Material: Stål
Slutför: Zinkpläterad

Table 1/1						
Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Belastningsklass	Kapslingsmaterial
DIPH210	2504916	25mm	40mm	210mm	150N	Rostfritt stål
DIPH300	2504917	25mm	40mm	300mm	150N	Rostfritt stål

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:
CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE