

Din-skenor, PP



En DIN-skena som kan skäras till rätt storlek. Den underlättar både inköp och installation.

DESIGN

Beskrivning: I enlighet med EN 60715.

Material: Galvaniserad stålplåt.

Leveransförpackning: 15x2 m.

The DIN rails are supplied in lengths of 2 metres allowing customers to cut them to size in order to install modular components

Modular components can be easily installed in a fast way onto the enclosure's mounting plate reducing the required mounting time

With holes: PP0515H, PP0735H, PP1532H, PP1535H; Without holes: PP0735, PP1532, PP1535

Omega type: PP0515H, PP0735, PP0735H, PP1535, PP1535H; G type: PP1532, PP1532H

Hole pattern 18 x 5.2 mm: PP0515H, PP0735H, PP1532H, PP1535H

SPECIFIKATIONER

Slutför: Galvaniserad

Material: Stål

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Hål ingår	Håltyp	Snabbleverans
PP0515H	2929801	5mm	15mm	Ja	Omega	Nej
PP0735H	2929805	7.5mm	35mm	Ja	Omega	Nej
PP0735	2929804	7.5mm	35mm	Nej	Omega	Nej
PP1535	2929807	15mm	35mm	Nej	Omega	Nej
PP1532	2929811	15mm	32mm	Nej	G	Nej
PP1532H	2929812	15mm	32mm	Ja	G	Nej
PP1535H	2929808	15mm	35mm	Ja	Omega	Nej

Hålmängd: 18

Håldiameter: 5.2mm min

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

H = med hål.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE