


Dörrramens monteringsprofiler, DCP



Montageprofiler används när du vill fästa tillbehör på dörramen för enkel och säker montering av bland annat kablar och kanaler.

DESIGN

Beskrivning: C-profil med 25 mm hålbild. Monteras horisontellt i befintlig ram på dörrens insida. För kabelfixering och lätt utrustning, använd skruv CNT05. Hålbild består av Ø4,5 mm och Ø6,5 mm.

Material: 2 mm elförzinkad stålplåt.

Leveransförpackning: 20 st skenor med monteringsmaterial.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 2mm
Material: Mjukt stål
Slutför: Zinkpläterad

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsmaterial	Produktfamilj
DCP402	2502679	24mm	392mm	14mm	Mjukt stål	Fristående
DCP1002	2502677	24mm	992mm	14mm	Mjukt stål	Fristående
DCP602	2502681	24mm	592mm	14mm	Mjukt stål	Fristående
DCP802	2502682	24mm	792mm	14mm	Mjukt stål	Fristående
DCP502	2502680	24mm	492mm	14mm	Mjukt stål	Fristående

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE