

Horisontella dörrprofiler, DHP



Montageprofiler används när du vill fästa tillbehör på dörramen för enkel och säker montering av bland annat kablar och kanaler.

DESIGN

Beskrivning: Horisontala profiler med 25 mm håldelning med 4.5 mm och 6.5 mm hål för montage av utrustning.

Material: 1.5 mm galvaniserat stål.

Leveransförpackning: 5 st inklusive monteringsmaterial.

Erforderliga tillbehör: De passar direkt på MMDP-dörrmonteringsprofilerna. De kan också monteras vertikalt på två horisontella profiler. För dörrar med espagnolettlåsningssystem måste profilerna klippas vid markeringarna.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 1.5mm
Slutför: Galvaniserad
Material: Mjukt stål

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Förpackningskvantitet	Snabbleverans
DHP040	2502690	25mm	348mm	12mm	5	Nej
DHP050	2502691	25mm	448mm	12mm	5	Nej
DHP030	2502689	25mm	248mm	12mm	5	Nej
DHP060	2502692	25mm	548mm	12mm	5	Nej
DHP080	2502693	25mm	748mm	12mm	5	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Inte lämplig för AFS.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE