

Dörrmonteringsprofiler, MMDP



Montageprofilerna skyddar skåpdörren från att böjas och gör det lätt att montera elektriska komponenter och andra tillbehör.

DESIGN

Beskrivning: För att förstärka dörren, monteras i befintliga bultar på dörrens insida. 10 mm hålbild. Dessa dörrprofiler kan inte användas med skåp i AFS-serien.

Material: 1.2 mm galvaniserad stålplåt.

Dimensioner: 15x14 mm.

Leveransförpackning: 1 par med monteringsmaterial.

Kommentar: Väggmonterade skåp i stål med höjden 600 mm och högre har MMDP-dörrprofiler. Profiler måste beställas som tillbehör för väggmonterade skåp i rostfritt stål.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 1.2mm
Slutför: Galvaniserad
Material: Mjukt stål

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Snabbleverans
MMDP040	2503114	338mm	15mm	14mm	Nej
MMDP050	2503115	438mm	15mm	14mm	Nej
MMDP060	2503116	538mm	15mm	14mm	Nej
MMDP080	2503118	738mm	15mm	14mm	Nej
MMDP070	2503117	638mm	15mm	14mm	Nej
MMDP100	2503119	938mm	15mm	14mm	Nej
MMDP120	2503120	1138mm	15mm	14mm	Nej
MMDP140	2503121	1338mm	15mm	14mm	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Inte lämplig för AFS.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE