


Dörrbrytare, DSW



Med dörrbrytaren kan du slå på eller av lampor och andra elektriska apparater när skåpdörren öppnas utan manuell manövrering.

BRANSCHSTANDARDS

CE

cCSAus

CCC

DESIGN

Godkännanden: CE, cCSAus.

Brytkapacitet: 3 A/240 V.

Leveransförpackning: 1 styck med monteringstillbehör.

Beskrivning: För aktivering av elutrustning (t.ex. belysning, signaler eller alarm). Kan monteras efter att skåpet har installerats så att dörröppningen hålls fri. Fästs i hål på insidan av skåpramen på golvskåp. Kabelgenomföring M20.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Nominell spänning	Max. ström
DSW01	2517221	52mm	40mm	63mm	240V	3A

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE