


Dörrbrytare för HDW, HDSW



Dörrbrytare för att aktivera elektriska enheter (belysning, signalering, larm osv.) utformade för väggmonterade HDW-skåp. Kabelfläns M20. Ingen bearbetning krävs .

BRANSCHSTANDARDS

cULus_UL

CE UKCA

DESIGN

Beskrivning: Dörrbrytare för att aktivera elektriska enheter (belysning, signalering, larm osv.) utformade för HDW-seriens väggmonterade skåp. Ingen bearbetning krävs.

Brytkapacitet: 3 A/240 V.

Godkännanden: CE, cULus listed.

Leveransförpackning: 1 styck med monteringsinstruktioner.

Tilläggsinformation: Minsta skåpdjup är 210 mm.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsmaterial	Produktfamilj
HDSW01	2504624	92mm	38mm	77mm	Rostfritt stål	Väggmonterad

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE