

Dörrbrytare väggmonterade skåp, ADSW



Med dörrbrytaren kan du slå på eller av lampor och andra elektriska apparater när skåpdörren öppnas utan manuell manövrering.

DESIGN

Beskrivning: För aktivering av elutrustning (t.ex. belysning, signaler eller alarm). För väggmonterade skåp. Kabelgenomföring M20. För montering av skåp i rostfritt stål krävs bearbetning.

Brytkapacitet: 3 A / 240 V.

Godkännanden: CE, EAC, cULus-listat.

Leveransförpackning: 1 styck med monteringstillbehör.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Nominell spänning	Max. ström
ADSW01	2516499	30mm	31mm	62mm	240V	3A

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE