

Jordningsremmar, ECFE



Jordflätan är förskuren, har förstansade anslutningshål och underlättar både inköp och installation.

DESIGN

Beskrivning: För jordning och potentialutjämning mellan paneler, delar och skåpets ramverk.

Längd: 300 mm.

Material: Förtennad elektrolytkoppar (0.15 mm tråd) med anslutningspunkter i ändarna.

Arbetstemperatur: Upp till 105°C.

Leveransförpackning: 10 st.

Erforderliga tillbehör: Komplettera med anslutningssats ECF för att ansluta jordflätan på lackerad ram.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 0.15mm
Material: Koppar
Slutför: Konserverad

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsmaterial	Produktfamilj
ECFE2530	2517223	13mm	381mm	8mm	Mjukt stål	Fristående, IEC allmänna tillbehör
ECFE1630	2517222	13mm	381mm	8mm	Mjukt stål	Fristående, IEC allmänna tillbehör

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE