

Elektronisk termostat/hygrostat, ETF300



De justerbara termostaterna och hygrostaterna ETF300 och ETF300120 med normalt öppen (NO) eller normalt stängd (NC) kontakt hanterar både relativ luftfuktighet och temperatur. De används till att styra installerade enheter, som värmefläktar, för att sätta på eller stänga av enheterna vid den luftfuktighet och temperaturnivå du anger, vilket innebär att du slipper kondens och att driftskostnaderna minskar.

BRANSCHSTANDARDER

cULus_UL

CE

EAC

DESIGN

Anslutning: polterminal för 2,5 mm².

Livslängd: 50 000 cykler.

Inställningsintervall för ETF300: 0 till +60 °C och 40 till 90 % relativ luftfuktighet.

Inställningsintervall för ETF300120: 32 till +140 °F och 40 till 90 % relativ luftfuktighet.

Driftstemperatur: -20 till +60 °C.

Antal i förpackning: 1 styck.

Brytarkapacitet: 240 V växelström: 8 (3) A, 120 V växelström: 8 (3) A och 24 V likström: 4 A. Värden inom parentes för induktiv belastning.

Beskrivning: Den elektroniska hygrostaten/termostaten övervakar den relativa luftfuktigheten och temperaturen oberoende av varandra och hanterar värmare och filterfläktar för att förhindra kondensation och korrosion i skåp. Monteringsklämma för 35 mm-DIN-skenor (EN 60715).

Godkännanden: CE, EAC, cULus_UL-listad.

Skydd: IP 20.

Material: plast enligt UL94 V-0.

Yta: RAL 7035.

De installerade enheterna, som värmefläktar, sätts på eller stängs av automatiskt när det behövs, vilket minskar driftskostnaderna för kontrollpanelen.

Det går att justera den luftfuktighet och temperatur som krävs, vilket innebär att du kan installera enheten i valfritt skåp och att den inte är beroende av andra installerade komponenter eller annan installerad utrustning.

Den tillförlitliga termostaten och hygrostat hanterar både relativ luftfuktighet och temperatur i skåp för att förhindra att vattenkondens uppstår.

Frekvens (Hz): 50/60

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Yta
ETF300120	2502930	83mm	59mm	45mm	Plast	Jämn
ETF300	2502929	83mm	59mm	45mm	Plast	Jämn

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE