


Kabelingångsavskiljare 4G

KATALOGNUMMER

CCFD4



Med CCFD-inläggen med snäppfunktion kan du justera ramens öppning efter den genomföring som används.

BRANSCHSTANDARDER

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

DESIGN

Beskrivning: Med CCFD-inläggen med snäppfunktion kan du justera ramens öppning efter den genomföring som används. Du hör ett tydligt klick när de är rätt installerade. Den här flexibla kabelinföringen gör att du kan anpassa dig efter olika krav gällande kablar, ledningar, slangar, pneumatik och hydraulik.

Ytbehandling: Svart

Flamsäkerhet: UL94 V-0

Material: Polyamid 6,6/TPO

Leveransförpackning: 5 st.

Kapslingsklass: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (endast för inomhusbruk)

Temperaturlåghet: -40 °C till +90 °C

PRODUKTATTRIBUT

Höjd: 45mm

Bredd: 45mm

Djup: 17.7mm

Material: Plast

Yta: Obehandlad

Färg: Svart

Drifttemperatur: -40 to 120°C

Vikt: 0.0054421768707483kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE