

Kabelingång, 20 öppningar

KATALOGNUMMER

CEPH2024



CEPH-kabelingången är en mycket plan och utrymmessnål professionell kabelingång med mycket kraftig tätning. Membrankongenomföringens sfäriska form ger bästa möjliga avlastning.

BRANSCHSTANDARDER

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

DESIGN

Beskrivning: Snabb och kostnadseffektiv kabelinföring med kraftig tätning för inkommande kablar eller pneumatiska rörledningar inuti skåpet. Kan fästas med skruvar eller det inbyggda fästsystemet som är kompatibelt med väggjocklekar på 1,5 till 2,5 mm.

Ytbehandling: Svart

Flamsäkerhet: UL94 V-0

Material: Polyamid 6,6/TPO

Leveransförpackning: 1 st.

Kapslingsklass: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (endast för inomhusbruk)

Temperaturtålighet: -40 °C till +90 °C

PRODUKTATTRIBUT

Antal kabelingångar: 20

Kabelingång: (12) 3.2 - 6.3 mm; (8) 5.5 - 10.5 mm

Utstansad storlek: 36 x 112mm

Höjd: 58mm

Bredd: 149.6mm

Djup: 12mm

Material: Plast

Slutför: Obehandlad

Färg: Svart

Drifttemperatur: -40 to 90°C

Vikt: 0.1kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE