

Klick-in profil, 800

KATALOGNUMMER

CLPF800



Montageprofilerna kan fästas i alla riktningar, vilket ger maximal flexibilitet vid montering av tillbehör, komponenter och annan utrustning.

DESIGN

Beskrivning: CLPF montagesystem består av en 40 mm hög och 25 mm bred profil med dubbla hålrader för korgmutter och skruvar, som kan monteras i alla riktningar i skåpets ramverk. Den kan också användas i kombination med CLPK- och/eller VB-profiler. Genom att vända profilen kan den användas som standard CP 20/40-profil i kombination med GLM 40/6 glidmutter för montage av installationsmaterial som kräver djupjustering. Vid montage på skåpramen är profilerna i linje med skåpprofilerna. För att erhålla 90 mm hög montageyta används två profiler jämte varandra.

Material: Elförzinkad stålplåt.

Leveransförpackning: 4 profiler inkl fästianordning för montage.

PRODUKTATTRIBUT

Höjd: 40mm

Bredd: 725mm

Djup: 25mm

Kompatibel skåphöjd: 800mm min

Kompatibel skåpbredd: 800mm min

Kompatibelt skåpdjup: 800mm min

Max. belastning, horisontell C: 800 N

Max. belastning, horisontell: 1,000 N

Material: Stålplåt

Yta: Zinkpläterad

Tjocklek: 1.5mm

Antal i förpackningen: 4

Vikt: 2.8kg

Skåpmaterial: Stålplåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE