


Montageprofil, 800, elförzinkad

KATALOGNUMMER

CLPO800



Ett lagerfört standardtillbehör som är kompatibelt med nVent HOFFMANs standardhålmönster och förenklar inköp och installation.

DESIGN

Beskrivning: Universalprofil för både djup- och breddmontering på 25 mm DIN-hålmönstret på skåpramen. Den 75 mm breda profilen har tre rader med hål av vilka en är vänd 90 grader. Det gör det möjligt att montera CLPO-profilerna åt båda hållen. CLPO ökar det användbara utrymmet med 25 mm.

Material: 1.5 mm elförzinkad stålplåt.

Leveransförpackning: 4 st profiler.

PRODUKTATTRIBUT

Höjd: 74mm

Bredd: 43mm

Djup: 711mm

Belastningsvärde: 1800N

Material: Stålplåt

Yta: Galvaniserad

Tjocklek: 1.5mm

Skåpmaterial: Stålplåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE