

Ventilerad bottenplåt, CVB, 23x800x600mm, Galvaniserat, Milt stål

KATALOGNUMMER

CVB0806



De ventilerade bottenplåtarna bidrar till att luften flödar fritt i skåpet. De kan enkelt justeras för kabelingångar.

DESIGN

Beskrivning: Lämplig att användas i kombination med ventilerad sockel PV. 33% ventilation.

Material: 1.5 mm perforerad elförzinkad stålplåt.

Leveransförpackning: 3 delad, 4 delar för skåp med djup över 600 mm, monterings materiel medföljer.

Erforderliga tillbehör: Används i kombination med ventilerad sockel PV.

PRODUKTATTRIBUT

Höjd: 23mm

Bredd: 800mm

Djup: 600mm

Skåpmaterial: Stålplåt; Galvaniserat stål

Produktfamilj: Fristående

Material: Stålplåt

Yta: Galvaniserad

Tjocklek: 1.5mm

Antal i förpackningen: 4

Vikt: 3kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE