

Innerdörr , 1800x800, Stålplåt, 3 mm dubbelbitslås

KATALOGNUMMER

DI1808R5



Skärmar och indikatorer kan monteras på en yta i skåpet så att de täcker andra komponenter och förhindrar obehörig åtkomst.

DESIGN

Beskrivning: Innerdörren ger en monteringsytan för utrustning bakom en standard eller glasad dörr. Ett monteringsutrymme på 80 mm, finns mellan dörrarna när innerdörren är i främsta positionen. Djup kan justeras med steg om 25 mm. Monteringsplattan förblir användbar bakom innerdörren. Dörren är utrustad med två dubbelbit 3 mm lås.

Material: 1.5 mm stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Leveransförpackning: 1 st dörr med monteringsmaterial.

PRODUKTATTRIBUT

Höjd: 1753mm

Bredd: 765mm

Djup: 53mm

Kapslingsmaterial: Mjukt stål

Produktfamilj: Fristående

Material: Mjukt stål

Slutför: Pulverlackerad

Färg: Ljusgrå

Färgkod: RAL 7035

Tjocklek: 1.5mm

Förpackningskvantitet: 1

Vikt: 26.4kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Andra storlekar på förfrågan.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE