

Glasad dörr, 2200x800, Stålplåt, 3 mm dubbelbitslås

KATALOGNUMMER

DNG2208R5



Elektriska komponenter kan visas när dörren är stängd, vilket håller obehörig personal borta och bibehåller inträngningsskyddet.

DESIGN

Beskrivning: Glasdörr med monterat klart säkerhetsglas för att se insidan av skåpet. Utrustad med dubbelbit 3 mm låssystem och dörrkarm. Tillåter alla alternativ i låsprogrammet. Kompatibel med kombinerbara och kompakta skåp.

Material: Dörr: 2 mm stålplåt. Glasyta: 4 mm säkerhetsglas.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12 | IK 07.

Leveransförpackning: 1 st.

Erforderliga tillbehör: Ersätts inte standarddörren använd montagesats DNMK01.

PRODUKTATTRIBUT

Höjd: 2182mm

Bredd: 793mm

Djup: 17mm

Fönsterstorlek: 1976 x 615mm

Skåpmaterial: Stålplåt

Produktfamilj: Fristående

Material: Stålplåt

Yta: Pulverlackerad

Färg: Ljusgrå

Färgkod: RAL 7035

Tjocklek: 2mm

Antal i förpackningen: 1

Vikt: 29.6kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE