

Moduldörr, 150x600, Stålplåt, 3 mm dubbelbitslås, IP44

KATALOGNUMMER

DP01506R5



Moduldörrar erbjuder många olika lättillgängliga konfigurationer av separata fack i skåpet.

DESIGN

Beskrivning: Delar in skåpfronten i sektioner tillsammans med horisontella spröjs CDH/CDHK. Försedd med lås, DIN 3 mm (1 st lås t.o.m. 300 mm, 2 st fr.o.m. 400 mm).

Material: 1.75 mm stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 44.

Leveransförpackning: 1 st dörr med gångjärn, lås DIN 3 mm och monteringsmaterial.

Erforderliga tillbehör: Lägg till CDH för MC-ramar och använd CDHK för MK-ramar. Använd DPC / DPCV för topp- och bottenpaneler.

PRODUKTATTRIBUT

Höjd: 150mm

Bredd: 600mm

Djup: 17mm

Kapslingsmaterial: Mjukt stål

Produktfamilj: Fristående

Material: Mjukt stål

Slutför: Pulverlackerad

Färg: Ljusgrå

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE