

Fixering av kapslingsstolpe, EPF



Med stolpmontagesatsen kan du montera skåpet på en mängd stolpar på önskad höjd.

DESIGN

Beskrivning: Tillbehör för stolpmontering, Maximal last 900 N.

Material: Galvaniserad stålplåt.

Minimum pole diameter: 80 mm.

Maximum pole diameter: 250 mm.

Leveransförpackning: 2 st profiler och monteringsmaterial

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 3mm
Slutför: Galvaniserad
Material: Mjukt stål

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsmaterial	Produktfamilj
EPF0300	2502902	35mm	296mm	25mm	Mjukt stål, Polyester	Väggmonterad, Kopplingslådor
EPF0600	2502905	35mm	596mm	25mm	Mjukt stål, Polyester	Väggmonterad, Kopplingslådor
EPF0500	2502904	35mm	496mm	25mm	Mjukt stål, Polyester	Väggmonterad, Kopplingslådor
EPF0400	2502903	35mm	396mm	25mm	Mjukt stål, Polyester	Väggmonterad, Kopplingslådor
EPF0800	2502906	35mm	796mm	25mm	Mjukt stål, Polyester	Väggmonterad, Kopplingslådor

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE