

Kopplingslåda, 120x220x90, ingen montageplåt, polyester, IP66

KATALOGNUMMER

MGRP122209GE



Kopplingslådorna i sortimentet MGRP i polyester med skyddsgraden IP 66, 67 är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. MGRP-sortimentet passar utmärkt för inomhus- och utomhusmiljöer tack vare det goda korrosionsskyddet och UV-beständigheten. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp elimineras eftersom vatten och damm inte kan tränga in i kopplingslådan .

BRANSCHSTANDARDER

cULus_UL Listed

GOST

CE UKCA

DESIGN

Beskrivning: Polyesterlåda. Lämplig för utomhusbruk, UV-beständig enligt UL746 C.

Material: Glasfiberarmerad polyester.

Packning: Som standard med polyuretanpackning. Silikon, neopren eller EPDM tillgängliga på förfrågan.

Temperaturlåghet: -40 °C till +100 °C med standard polyuretanpackning; -60 °C to +130 °C med silikonpackning; -35 °C to +100 °C med EPDM-packning; -30 °C to +80 °C med neoprene packning.

Flamsäkerhet: UL94 V-0.

Kapslingsklass: IP 66, 67 | IK 08, 07 för MGRP08080xGE.

Ytbehandling: RAL 7000.

Godkännanden: CE, GOST. För cULus_UL Listed kontakta kundsupport.

Leverans: Stomme, hölje och skruvar till höljet. Skruvarna till höljet är av rostfritt stål.

OBS: Montageplåt (GMP) och gångjärn (HHI) är tillgängliga separat.

PRODUKTATTRIBUT

Höjd: 120mm

Bredd: 220mm

Djup: 90mm

Kroppstjocklek: 4.5mm

Kåpans tjocklek: 4mm

Skruvmängd: 4

Vikt: 1.1kg

Material: Polyester

Slutför: Jämn

Färg: Ekorre grå

Färgkod: RAL 7000

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE