

Glidprofiler, 800, 3 mm elförzinkad

KATALOGNUMMER

MTS800



Den fullt utrustade montageplåten kan lätt skjutas in i skåpet från sidan, vilket är viktigt eftersom den är bredare än öppningens framsida. Den fästs sedan på plats med hjälp av U-profilerna.

DESIGN

Beskrivning: Används vid installation av bred monteringsplatta. Justerbart djup i steg om 25 mm. Kompatibel med MTS01W-valsar.

Leveransförpackning: 2 st profiler med monteringsmaterial.

Material: 3 mm elförzinkad stålplåt.

PRODUKTATTRIBUT

Höjd: 52mm

Bredd: 800mm

Djup: 68mm

Antal rullar: 3 min

Material: Stålplåt

Yta: Zinkpläterad

Tjocklek: 3mm

Antal i förpackningen: 2

Vikt: 4.3kg

Skåpmaterial: Stålplåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,

missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE