

# Plint fram-bakstycke, 200x800, Stålplåt, RAL 7022

## KATALOGNUMMER

### PF2080



Den främre och bakre sockeln bidrar till kabeldragning utan några begränsningar enligt VDE 0113-standarden. Eftersom sockeln skapar extra utrymme under skåpet blir det lätt att installera kablar.

## DESIGN

Beskrivning: För kabelgenomföring utan begränsningar och i enlighet med VDE 0113. Sockeln består av fyra hörn med demonterbara plåtar. Tillverkad i höjderna 100mm och 200mm. Den 200mm höga sockeln består av två ryggplåtar för enklare kabeldragning samt en frontplåt. Dubbelbockade för ökad hållfasthet. Gavelplåtar PS och/eller sammanbyggnadsprofil (PCP) beställs separat.

Material: Stålplåt. Hörn: 2 mm, plåtar: 1.5 mm.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7022 med strukturerad yta.

Leveransförpackning: 1 sats med 4 st hörn inklusive täcklock och front- och ryggplåt/ar samt monteringsmaterial för gavelplåtar PS/PSK/PST.

Erforderliga tillbehör: Komplettera med gavelplåtar PS (MultiFlex), PST (MPC/MPG) för en komplett sockel, Vid sammanbyggda socklar, använd sammanbyggnadsprofil (PCP).

## PRODUKTATTRIBUT

Höjd: 200mm

Bredd: 800mm

Djup: 63mm

Skåpmaterial: Stålplåt

Produktfamilj: Fristående

Material: Stålplåt

Yta: Pulverlackerad

Färg: Umbra Gray

Färgkod: RAL 7022

Tjocklek: 1.5mm

Antal i förpackningen: 1

Vikt: 8.1kg

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

---

För 1600 mm breda kapslingar, används 2 st 800 mm breda socklar.

## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**