

Ven. Plint fram-bakstycke, 800, Stålblåt, RAL 7022

KATALOGNUMMER

PV1080



Den främre och bakre sockeln bidrar till kabeldragning utan några begränsningar enligt VDE 0113-standarden. Eftersom sockeln skapar extra utrymme under skåpet blir det lätt att installera kablar. Ventilationsluckorna ger naturlig ventilation i området under skåpet.

DESIGN

Beskrivning: För kabeldragning utan begränsningar och i enlighet med VDE 0113. Sockeln består av fyra hörn med demonterbar plåt. Endast tillgänglig i 100 mm höjd. Dubbelbockade för ökad hållfasthet. Gavelplåtar PS/PSK/PST och/eller sammanbyggnadsprofil (PCP) beställs separat. För 1600 mm breda kapslingar, används 2 st 800 mm breda socklar.

Material: Stålblåt. Hörn: 2 mm, plåtar: 1.5 mm.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7022 med strukturerad yta.

Leveransförpackning: 1 sats med 4 st hörn inklusive täcklock och front- och ryggplåt/ar samt monteringsmaterial för gavelplåtar PS/PSK/PST.

Erforderliga tillbehör: Komplettera med gavelplåtar PS (MultiFlex), PSK (Multi-K), PST (MPC/MPG) för en komplett sockel, samt ventilerade bottenplåtar (CVB) för ökad skåpsventilation. Vid sammanbyggda socklar, använd sammanbyggnadsprofil (PCP).

PRODUKTATTRIBUT

Höjd: 100mm

Bredd: 800mm

Djup: 62mm

Kapslingsmaterial: Mjukt stål

Produktfamilj: Fristående

Material: Mjukt stål

Slutför: Pulverlackerad

Färg: Umbra Gray

Färgkod: RAL 7022

Tjocklek: 1.5mm

Förpackningskvantitet: 2

Vikt: 4.8kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE