


Fläktvärmare, EGL



Värmeflärten ELR fördelar värmen jämnt i hela skåpet med en fläkt, vilket förebygger uppkomsten av värmefickor. Du slipper kondensvatten även när den omgivande temperaturen sjunker kraftigt.

BRANSCHSTANDARDER

cRUus_UL

CE

EAC

DESIGN

Beskrivning: Stort värmeelement med inbyggd fläkt som ger snabb och jämn värmefördelning som förebygger kondensation. För vertikalt/horisontalt montage. Fäste för 35mm DIN-skena (EN 60715). Passar stora kapslingar/skåp. Max. yttemperatur: 70 °C (EGL250) och 85 °C (EGL400).

Värmeelement: PTC-motstånd, temperaturanpassad effektregering samt överhettningsskydd.

Livslängd fläkt: 50.000 h vid 25 °C, kullagrad.

Material: Plast och anodiserad aluminium.

Driftomr. temperatur: -40 °C till +70 °C. Värmekapaciteten är vid +20 °C omgivningstemperatur.

Anslutning: 3-polig snabbplint för 2 × 0.5-2.5mm² (EK) eller 2 × 0.5-1.5mm² (RK+ändhylsa).

Kapslingsklass: IP 20 / Klass I (jordad).

Godkännanden: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Leveransförpackning: 1 st.

Spänning (V): EGL250UL115, EGL400UL115 - 120 V AC, 50/60 Hz; EGL250UL230, EGL400UL230 - 230 V AC, 50/60 Hz

When installed, water condensation will be avoided especially in situations when the ambient temperature dramatically drops

As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented

A thermostat with a normally closed contact, ETR or EFR, is recommended in order to control the heater

Protection: IP 20, Class I (earthed)

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Slutför
EGL250UL230	2502867	187mm	85mm	104mm	Aluminium, Plast	Kvarn
EGL250UL115	2502866	187mm	85mm	104mm	Aluminium, Plast	Kvarn
EGL400UL115	2502868	227mm	85mm	104mm	Aluminium, Plast	Kvarn
EGL400UL230	2502869	227mm	85mm	104mm	Aluminium, Plast	Kvarn

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE