


Värmebläst, EHV



Den högpresterande värmeblästen EHV, har hög uppvärmningskapacitet. Den fördelar värmen jämnt i hela skåpet med en bläst, vilket förebygger uppkomsten av värmefickor. Du slipper kondensvatten även när den omgivande temperaturen sjunker kraftigt.

BRANSCHSTANDARDER

cRUus_UL

CE

EAC

DESIGN

Beskrivning: Kompakt värmeelement med påbyggd bläst som ger snabb och jämn värmefördelning som förebygger kondensation. För horisontalt montage. Fäste för 35mm DIN-skena (EN 60715). Passar där små inbyggnadsmått krävs. Inbyggt skydd mot överhettning vid blästhaveri. Används vid max. 95% RF.

Värmeelement: Högeffektivt värmepatron

Material: Plast, UL94 V0 och gjuten aluminium.

Livslängd bläst: 50.000h vid 25 °C.

Driftomr. temperatur: -45 °C till +70 °C.

Anslutning: 3-polig skruvanslutning, 2.5 mm². Åtdragningsmoment: max. 0.8 Nm.

Kapslingsklass: IP 20 / Klass I (jordad).

Godkännanden: CE, EAC.

Leveransförpackning: 1 st.

När den är installerad kommer kondensvatten att undvikas, särskilt i situationer när den omgivande temperaturen sjunker dramatiskt

Pack quantity: 1 piece

High performance fan heater with a high heating capacity

The large amount of heat generated by the optimised sized heater is distributed within the enclosure using forced air, produced by the heater's fan

As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented

A thermostat with a normally closed contact, ETR or EFR, is recommended in order to control the heater

Voltage (V): 230 V AC 50/60 HZ

Protection: IP 20, Class I (earthed)

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Yta
EHV100	2502870	112mm	81mm	47mm	Plast, Plast	Pulverlackerad
EHV150	2502871	112mm	81mm	47mm	Plast, Plast	Pulverlackerad
EHV200	2502872	151mm	120mm	47mm	Plast, Plast	Pulverlackerad
EHV300	2502873	151mm	120mm	47mm	Plast, Plast	Pulverlackerad
EHV400	2502874	151mm	120mm	47mm	Plast, Plast	Pulverlackerad

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Spänning (V): 120 V AC på begäran.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE