


Fläktvärmare med termostat, ECR



Det högpresterande värmeelementet ECR med integrerad termostat och en uppvärmningskapacitet på 550 watt fördelar värmen jämnt i hela skåpet med en fläkt, vilket förebygger uppkomsten av värmefickor. Du slipper kondensvatten även när den omgivande temperaturen sjunker kraftigt. Med en förinstallerad integrerad termostat sparar du utrymme inuti skåpet och minskar installationstiden jämfört med en termostat som monteras separat.

BRANSCHSTANDARDER

cRUus_UL

CE

EAC

DESIGN

Beskrivning: Effektivt värmeelement med inbyggd termostat och kullagrad fläkt som ger snabb och jämn värmefördelning som förebygger kondensation. För vertikalt montage. Fäste för 35mm DIN-skena (EN 60715). Kontrollampa indikerar inkoppling. Inbyggt skydd mot överhettning vid fläkthaveri. Används vid max. 95% RF.

Material: Plast, UL94 V0.

Inställningsområde: 0 °C till +60 °C.

Värmeelement: PTC-motstånd, temperaturanpassad effekterglering.

Livslängd fläkt: 50.000h vid 25 °C.

Driftomr. temperatur: -45 °C till +70 °C.

Anslutning: 2-polig skruvanslutning, 2.5 mm². Åtdragningsmoment: max. 0.8 Nm.

Kapslingsklass: IP 20. Klass II (dubbelisolerad).

Godkännanden: CE, EAC.

Ytbehandling: Ljusgrå.

Leveransförpackning: 1 st.

Den stora mängden värme som genereras av den optimerade värmaren fördelas inne i höljet med hjälp av forcerad luft, som produceras av värmarens fläkt

High performance fan heater with a 550 watt heating capacity, and integrated thermostat

Customers save installation time as the thermostat is integrated into the fan heater and therefore does not need to be connected

When installed, water condensation will be avoided especially in situations when the ambient temperature dramatically drops

As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented

Customer's labour costs are reduced due to not having to install a separate thermostat, which also saves vital space inside the enclosure

Voltage (V): 220-240 V AC, 50/60 Hz

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Slutför
ECR550	2502803	160mm	100mm	122mm	Plast	Jämn

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Spänning (V): 100-120 V AC på begäran.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE