

Fix termostat, EFR



Termostaten EFR med fast temperatur styr installerade enheter med antingen en NO- (Normally Open) eller NC (Normally Closed)-kontakt, till exempel slår på eller av fläktar eller värmefläktar. Det ger lägre driftskostnader. En förinställd temperaturnivå hindrar obehörig personal från att manipulera termostaten.

BRANSCHSTANDARDER

cRUus_UL

CE

EAC

DESIGN

Beskrivning: Förinställd termostat av bimetalldtyp. Röd, EFR202 (NC) för reglering av värmeelement. Blå, EFR201 (NO) för reglering av fläktar eller signalutrustning. Fäste för 35mm DIN-skena (EN 60715). Används vid max. 90% RF.

Material: Plast, UL94 V0.

Brytkapacitet: 250 V AC, 5/(1,6) A. 120 V AC, 10/(2) A. 24 V DC, 30 W. Induktiv last inom parantes.

Driftomr. temperatur: -40 °C till +80 °C.

Livslängd: > 100.000 cykler.

Anslutning: 2-polig skruvanslutning, 2,5mm². Åtdragningsmoment: max. 0.8 Nm.

Kapslingsklass: IP 20.

Godkännanden: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Ytbehandling: Ljusgrå.

Leveransförpackning: 1 st.

Termostaten med en normalt öppen kontakt (EFR201) används för att styra kylning eller larmtermostater med hög temperatur, och termostaten med en normalt stängd kontakt (EFR202) används för att styra uppvärmning

The installed devices, such as filter fans or fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel

The pre-set temperature limit, avoids tampering by unauthorised personnel

Description: EFR201 - Normally opened contact; EFR202 - Normally closed contact

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Slutför
EFR202	2502865	47mm	33mm	33mm	Plast	Jämn
EFR201	2502864	47mm	33mm	33mm	Plast	Jämn

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE