

Golvstativ, PFF



Golvstativen för golvmontering ska användas när det krävs en lämplig arbetshöjd för ett väggmonterat skåp.

DESIGN

Beskrivning: Fotsocklar för att erhålla en lämplig betjädningsnivå. Passar samtliga skåp med djup 300 och 400 mm samt bredder från 400 mm. Tillgängliga i höjd 300 och 450 mm. bearbetning krävs.

Material: 2 mm stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlackerad RAL 7035 med strukturerad yta.

Leveransförpackning: 2 st med monteringsmaterial.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek:	2mm
Färg:	Ljusgrå
Material:	Mjukt stål
Slutför:	Pulverlackerad
Färgkod:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Kompatibelt kapslingsdjup	Kapslingsmaterial
PFF330R5	2503386	300mm	200mm	277mm	300mm	Mjukt stål
PFF345R5	2503387	450mm	200mm	277mm	300mm	Mjukt stål

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Inte lämplig för AFS.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE