

Friktionsskiva, L



Profilerna ska användas till att stödja tung utrustning och avlasta 19-tums profilfästena.

DESIGN

Beskrivning: Glidskena för sidomontering, mellan två 19" profiler. Fästes med 2 skruvar per profil.

Material: "Klick-in" version 1,5 mm och monterad version i 3 mm elförzinkad stålplåt.

Leveransförpackning: 1 par med monteringsmateriel.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 3mm
Material: Mjukt stål
Slutför: Pläterade

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Max. belastning	Kapslingsmaterial
L597	2515558	43mm	597mm	42mm	980N	Mjukt stål
L406	2515554	43mm	406mm	42mm	980N	Mjukt stål
L406C	2504680	43mm	406mm	42mm	490N	Mjukt stål
L470	2515556	43mm	470mm	42mm	980N	Mjukt stål
L470C	2504681	43mm	470mm	42mm	490N	Mjukt stål
L700	2515560	43mm	700mm	42mm	980N	Mjukt stål
L279	2515552	43mm	279mm	42mm	980N	Mjukt stål

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE