

Främre/bakre sockel, PFS



Sockeln i rostfritt stål bidrar till kabeldragning utan några begränsningar. Eftersom sockeln skapar extra utrymme under skåpet blir det lätt att installera kablar.

DESIGN

Beskrivning: För kabelgenomföring utan begränsningar och i enlighet med VDE 0113. Sockeln består av fyra hörn med demonterbara plåtar. Tillverkad i höjderna 100 mm och 200 mm. Den 200 mm höga sockeln består av två ryggplåtar för enklare kabeldragning samt en frontplåt. Dubbelbockade för ökad hållfasthet. Gavelplåtar PSS beställs separat.

Material: Rostfri plåt AISI 304 / AISI 316L kval. Hörn: 2 mm, plåtar: 1.5 mm.

Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.

Leveransförpackning: 1 sats med 4 st hörn inklusive front- och ryggplåt/ar samt monteringsmaterial för gavelplåtar PSS.

Erforderliga tillbehör: Lägg till sidopanelerna PSS för en komplett sockel.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 1.5mm

Slutför: Borstad

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsmaterial	Produktfamilj
PFS1120	2514276	100mm	1200mm	60mm	Mjukt stål	Fristående
PFS2120	2514280	200mm	1200mm	60mm	Mjukt stål	Fristående
PFS1080	2514274	100mm	800mm	60mm	Mjukt stål	Fristående
PFS2080	2514278	200mm	800mm	60mm	Mjukt stål	Fristående
PFS1060	2514273	100mm	600mm	60mm	Mjukt stål	Fristående
PFS2060	2514277	200mm	600mm	60mm	Mjukt stål	Fristående
PFS1100	2514275	100mm	1000mm	60mm	Mjukt stål	Fristående
PFS2100	2514279	200mm	1000mm	60mm	Mjukt stål	Fristående
PFS1060-316	2503390	100mm	600mm	60mm	Mjukt stål	Fristående
PFS1080-316	2503391	100mm	800mm	60mm	Mjukt stål	Fristående
PFS1100-316	2503392	100mm	1000mm	60mm	Mjukt stål	Fristående
PFS1120-316	2503393	100mm	1200mm	60mm	Mjukt stål	Fristående
PFS2060-316	2503394	200mm	600mm	60mm	Mjukt stål	Fristående
PFS2080-316	2503395	200mm	800mm	60mm	Mjukt stål	Fristående
PFS2100-316	2503396	200mm	1000mm	60mm	Mjukt stål	Fristående
PFS2120-316	2503397	200mm	1200mm	60mm	Mjukt stål	Fristående

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För 1600 mm breda kapslingar, används 2 st 800 mm breda socklar.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE