

Främre/bakre socklar, P



Sockeln bidrar till kabeldragning utan några begränsningar. Eftersom sockeln skapar extra utrymme under skåpet blir det lätt att installera kablar.

DESIGN

Beskrivning: 4 st hörn med front- och ryggplåt. Gavelplåtar (PA) beställs separat. Höjd 100 respektive 200 mm. Bearbetning krävs vid montage i kapsling.

Material: Hörn i 2.5 mm stålplåt, plåtar i 1.5 mm stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlackerad RAL7022 med strukturerad yta.

Leveransförpackning: 4 st hörn med front- och ryggplåt.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek:	1.5mm
Material:	Mjukt stål
Slutför:	Pulverlackerad
Färgkod:	RAL 7022
Färg:	Umbra Gray

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Kompatibel kapslingsbredd	Kapslingsmaterial
P1080	2503356	100mm	793mm	95mm	800mm	Mjukt stål
P2080	2503362	200mm	793mm	95mm	800mm	Mjukt stål
P1120	2503358	100mm	1193mm	95mm	1200mm	Mjukt stål
P2120	2503364	200mm	1193mm	95mm	1200mm	Mjukt stål
P1100	2503357	100mm	993mm	95mm	1000mm	Mjukt stål
P2100	2503363	200mm	993mm	95mm	1000mm	Mjukt stål
P1060	2503355	100mm	593mm	95mm	600mm	Mjukt stål
P2060	2503361	200mm	593mm	95mm	600mm	Mjukt stål
P1040	2503353	100mm	393mm	95mm	400mm	Mjukt stål
P2040	2503359	200mm	393mm	95mm	400mm	Mjukt stål
P1050	2503354	100mm	493mm	95mm	500mm	Mjukt stål
P2050	2503360	200mm	493mm	95mm	500mm	Mjukt stål

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE