


Främre/bakre övre ramar för golvstående skåp, MCU



Ramen skapar extra utrymme högst upp och kan avskärmas från skåpet. Den har ett universellt hålmönster för smidig montering av tillbehör.

DESIGN

Beskrivning: För kabelingång och -dragning eller för installation av ett strömdistributionssystem. Fixerad högst upp på skåpet med fyra M12-skruvar. Finns i höjderna 200 och 300 mm. Skåpets takplåt CCR kan användas för att stänga upptill. För att lyfta en MCU tillsammans med ett skåp krävs en separat lyftsats, MCUK.

Sidopaneler: MCUP medföljer som tillbehör.

Material: Ram i 1,75 mm stålplåt, paneler i 1,35 mm stålplåt.

Yta: RAL 7035-pulverlack med strukturerad yta.

Skydd: Uppfyller kraven enligt IP55

Antal i förpackning: 1 del med fram- och bakpaneler, inklusive monteringstillbehör (utan takplåt).

SPECIFIKATIONER

Färg: Ljusgrå
Slutför: Pulverlackerad
Färgkod: RAL 7035
Material: Stål

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsmaterial	Snabbleverans
MCU2046R5	2505071	200mm	400mm	600mm	Stål	Nej
MCU2068R5		200mm	600mm	800mm	Stål	Nej
MCU2085R5	2505076	200mm	800mm	500mm	Stål	Nej
MCU2066R5	2505074	200mm	600mm	600mm	Stål	Nej
MCU2086R5	2505077	200mm	800mm	600mm	Stål	Nej
MCU2065R5	2505073	200mm	600mm	500mm	Stål	Nej
MCU2088R5		200mm	800mm	800mm	Stål	Nej
MCU2105R5	2505065	200mm	1000mm	500mm	Stål	Nej
MCU2048R5		200mm	400mm	800mm	Stål	Nej
MCU2106R5	2505066	200mm	1000mm	600mm	Stål	Nej
MCU2128R5		200mm	1200mm	800mm	Stål	Nej
MCU2108R5		200mm	1000mm	800mm	Stål	Nej
MCU2125R5	2505068	200mm	1200mm	500mm	Stål	Nej
MCU2126R5	2505069	200mm	1200mm	600mm	Stål	Nej
MCU3106R5	2505079	300mm	1000mm	600mm	Stål	Nej
MCU3088R5	2505087	300mm	800mm	800mm	Stål	Nej

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsmaterial	Snabbleverans
MCU3108R5	2505080	300mm	1000mm	800mm	Stål	Nej
MCU3086R5	2505086	300mm	800mm	600mm	Stål	Nej
MCU3068R5		300mm	600mm	800mm	Stål	Nej
MCU3126R5	2505081	300mm	1200mm	600mm	Stål	Nej
MCU3048R5	2505083	300mm	400mm	800mm	Stål	Nej
MCU3066R5	2505084	300mm	600mm	600mm	Stål	Nej
MCU3128R5	2505082	300mm	1200mm	800mm	Stål	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE