


NH-säkringsbrytarfrånkopplare, NH fuse-switch disconnecter

Säkringsfrånskiljare med enkel anslutning upptill och nedtill.



DESIGN

Beskrivning: Trepolig NH-säkringsbrytare för monteringsselement, storlek 000 till 3, anslutning upptill och nedtill.

Nominell spänning: 690 V.

För skensystem: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10*.

Leveransförpackning: 1 st.

Godkännanden: IEC, GL, VDE, DNV GL.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Höjd	Bredd	Skåpmaterial	Produktfamilj	Material	Yta
33216	200mm	89mm	Plast	IEC, generella tillbehör	Plast	Jämn matt
33198	200mm	106mm	Plast	IEC, generella tillbehör	Plast	Jämn matt
33398	200mm	106mm	Plast	IEC, generella tillbehör	Plast	Jämn matt
33601	243mm	184mm	Plast	IEC, generella tillbehör	Plast	Jämn matt
33602	288mm	210mm	Plast	IEC, generella tillbehör	Plast	Jämn matt
33603	300mm	256mm	Plast	IEC, generella tillbehör	Plast	Jämn matt

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

*För storlek 2 krävs konverteringskitet 33148 för montering på 5 mm samlingsskenor. Storlek 3 är inte lämplig för 5 mm samlingsskenor.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE